

Residual current operated circuit breaker, 2-pole, type B, short-time delayed, In: 63 A, 30 mA, Un AC: 230 V



Versie	
productmerksnaam	SENTRON
productbenaming	Aardlekschakelaar
uitvoering van het product	kort vertraagd
Algemene technische gegevens	
aantal polen	2
bouwgrootte voor installatiemateriaal / volgens DIN 43880	1
aanrakingsbescherming tegen elektrische schok	vinger- en handrugveilig
Vermogensschakelaar / basistype	5SM3
mechanische levensduur (schakelcycli) / typisch	10 000
schakelfunctie / kortstondig vertraagd	Ja
overspanningscategorie	III
Voedingsspanning	
stroom / bij AC / nominale waarde	63 A
<ul style="list-style-type: none"> voedingsspanning / bij AC / nominale waarde 	230 V
<ul style="list-style-type: none"> voedingsspanning / voor testinrichting / minimaal 	195 V

• nominale waarde	50 Hz
Beschermingsklasse	
beschermingsklasse IP	IP20, bij verdelerinbouw, met aangesloten geleiders
Schakelvermogen	
schakelvermogen stroom / volgens IEC 61008-1 / nominale waarde	0,8 kA
Losbandigheid	
vermogensverlies [W] / bij nominale waarde stroom / bij AC / bij warme bedrijfstoestand / per pool	2,7 W
Elektriciteit	
uitschakelaardlekstroom / nominale waarde	30 mA
type aardlekstroom	B
grensstroompiek / nominale waarde	3 kA
bedrijfsfrequentie	50/60Hz
Product Details	
producteigenschap / siliconenvrij	Ja
productuitbreiding / inbouwbaar / bijkomende technische voorzieningen	Ja
Aansluitingen	
aansluitbare kabeldoorsnede	
• eenaderig	1,5 ... 25 mm ²
• meeraderig	1,5 ... 25 mm ²
aanhaalmoment / bij schroefaansluiting	2,5 ... 3 N·m
positie / van de netaansluitkabel	boven of onder (onder voor SIGRES-functie ook in uitgeschakelde toestand)
Mechanical Design	
hoogte	90 mm
breedte	72 mm
diepte	70 mm
inbouwdiepte	70 mm
aantal module-eenheden breedte	4
bevestigingswijze	DIN-rail (REG)
inbouwpositie	willekeurig
nettogewicht	546 g
Eisen aan de omgeving	
omgevingstemperatuur	-25 ... +45 °C
• tijdens opslag	-40 ... +75 °C
Certificaten	
referentiemarkering	
• volgens EN 61346-2	F

General Product Approval	Declaration of Conformity	other
--------------------------	---------------------------	-------



[Miscellaneous](#)



[Miscellaneous](#)

EG-Konf.

Verdere informatie

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/nl/nl/Catalog/product?mlfb=5SM3326-4>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/nl/ps/5SM3326-4>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SM3326-4

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

