

LV HRC fuse element, NH00, In: 125 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 250 V, Combined indicator, Insulated grip lugs







Versie


productmerknaam	SETRON
productbenaming	Mespatroon
uitvoering van het product	met mescontacten
uitvoering van de verklikker	Combimelder
uitvoering van het schakelcontact	corrosievrij, verzilverd
uitvoering van de smeltpatroon	Mespatroon

Algemene technische gegevens

bouwgrootte van het beveiligingssysteem / volgens EN 60269-1	NH00
bedrijfsklasse van de smeltpatroon	gG
Vermogensschakelaar / basistype	3NA6
montagewijze	geïsoleerde trekoren
type spanning	AC/DC
stroom / bij AC / nominale waarde	125 A
voedingsspanning	
• bij AC / nominale waarde	500 V
• bij DC	250 V

Beschermingsklasse	
beschermingsklasse IP	IP20, met aangesloten geleiders
Schakelvermogen	
schakelvermogen stroom	
<ul style="list-style-type: none"> • bij DC / volgens IEC 60947-2 / nominale waarde 	25 kA
<ul style="list-style-type: none"> • volgens IEC 60947-2 / nominale waarde 	120 kA
Losbandigheid	
vermogensverlies [W]	8,9 W
vermogensverlies [W] / bij nominale waarde stroom / bij AC / bij warme bedrijfstoestand / per pool	8,9 W
Elektriciteit	
Nominaal stroom I_n / IEC, DIN/VDE / bij 40 Cel	118,75 A
Stroombegrenzingskarakteristiek nr. / doorlaatenergie	DE_3NA_00_500_gG_125
Mechanical Design	
breedte	
<ul style="list-style-type: none"> • van de behuizing 	30 mm
inbouwpositie	willekeurig, bij voorkeur verticaal
nettogewicht	202 g
Eisen aan de omgeving	
omgevingstemperatuur	-5 ... +40 °C
<ul style="list-style-type: none"> • tijdens opslag 	Luchtvochtigheid 90 % bij 20 °C
milieucategorie	-20 tot +50 bij 95 % relatieve luchtvochtigheid
Certificaten	
referentiemarkering	
<ul style="list-style-type: none"> • volgens EN 61346-2 	F
<ul style="list-style-type: none"> • volgens IEC 81346-2:2009 	F

General Product Approval			Declaration of Conformity	Test Certificates	
 CSA	 KEMA	 VDE	 EG-Konf.	Special Test Certificate	Type Test Certificates/Test Report

Test Certificates	Shipping Approval	other
Miscellaneous	 GL	Miscellaneous

Verdere informatie

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/nl/nl/Catalog/product?mfb=3NA6832>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/nl/ps/3NA6832>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mfb=3NA6832

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



1

-F1



2