

MLFB-bestelgegevens

6SE6400-3CC02-6BB3



Afbeelding soortgelijk

Opdrachtnummer van de klant :

Siemens-opdracht-nr. :

Offerte-nr. :

Opmerking :

Item-nr. :

Comm.-nr. :

Project :

Nominale gegevens

Ingang

Aantal fasen	1 AC
Netspanning	200 ... 240 V

Uitgang

Nominale stroom	22,8 A
-----------------	--------

Mechanische gegevens

Afmetingen

Breedte	150,0 mm (5,9 in)
Hoogte	213,0 mm (8,4 in)
Diepte	50,0 mm (2,0 in)
Veiligheidsklasse	IP20 / UL open type
Nettogewicht	2,2 kg (4,8 lb)

Aansluitingen

Netzijdig

Uitvoering	schroefklem
Diameter van de aansluiting	1,50 ... 6,00 mm ² (16 ... 10 AWG)

Aan lastzijde

Uitvoering	pigtail
Diameter van de aansluiting	2,50 mm ² (14 AWG)
Lengtes van leidingen	0,46 m (1,51 ft)

PE-aansluiting

Uitvoering	Steunbout M5
------------	--------------

Normen

Conformiteit met normen	cURus
-------------------------	-------