

Koppelement voor directe Spoelaanbouw voor SIRIUS-contactors, Uitvoering S0 - S3, DC 24 V



Figure similar

Algemene technische gegevens:

productmerknaam		SIRIUS
bouwgrootte van de contactor		S0, S2
beschermingsklasse IP aan voorzijde		IP20
verontreinigingsgraad		3
productbestanddeel beveiligingsuitrusting		Ja
omgevingstemperatuur		
• tijdens opslag	°C	-40 ... +80
• tijdens bedrijf	°C	-25 ... +60
isolatiespanning nominale waarde	V	300

Stuurstroomkring/ aansturing:

type spanning van de stuurspanning		DC
stuurspanning 1		
• bij DC		
— nominale waarde	V	24
arbeidsbereikfactor stuurspanning nominale waarde van de magneetspoel		

- bij DC

0,7 ... 1,25

Hulpstroomkring:

aantal maakcontacten voor hulpcontacten onvertraagd schakelend		1
bedrijfsstroom van de hulpcontacten		
<ul style="list-style-type: none"> • bij AC-12 <ul style="list-style-type: none"> — bij 24 V — bij 230 V • bij AC-15 <ul style="list-style-type: none"> — bij 24 V — bij 230 V • bij DC-13 <ul style="list-style-type: none"> — bij 24 V — bij 110 V — bij 220 V 	A A A A A A A	6 6 3 3 1 0,2 0,1

Inbouw/ bevestiging/ afmetingen:

inbouwpositie		willekeurig
bevestigingswijze		directe aanbouw
breedte	mm	45
hoogte	mm	35
diepte	mm	50

Aansluitingen/ klemmen:

aard van de aansluitbare kabeldoorsnede		
<ul style="list-style-type: none"> • voor hulpcontacten <ul style="list-style-type: none"> — eenaderig — fijnaderig — met adereindhuls 		2x (0,5 ... 1,5 mm ²), 2x (0,75 ... 2,5 mm ²) 2x (0,5 ... 1,5 mm ²)

Approbaties/ certificaten:

General Product Approval	EMC	Functional Safety/Safety of Machinery	Declaration of Conformity
--------------------------	-----	---------------------------------------	---------------------------



[Type Examination Certificate](#)



Declaration of Conformity	Test Certificates	Shipping Approval
---------------------------	-------------------	-------------------

[Miscellaneous](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)



Shipping Approval	other	Railway
-------------------	-------	---------



[Confirmation](#)

[Special Test Certificate](#)

Verdere informatie

Informatie- en downloadcenter (catalogi, brochures,...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (online-bestelsysteem)

<http://www.siemens.com/industrymall>

CAX-online-generator


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mfb=3RH1924-1GP11>

Service&Support (handboeken, gebruiksaanwijzingen, certificaten, prestatiegrafieken, FAQ's,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/nl/ps/3RH1924-1GP11>

Fotodatabank (productfoto's, 2D-maatschetsen, 3D-modellen, apparaatschakelschema's, EPLAN macro's, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=3RH1924-1GP11&lang=en



Laatste wijziging:

11-09-2019