

SITOR fuse link, with slotted blade contacts, NH1, In: 500 A, aR, Un AC: 1000 V, Un DC: 600 V, without Indicator



Versie	
productmerksnaam	SETRON
productbenaming	SITOR-smeltpatroon
uitvoering van het product	met gespleten mescontacten
uitvoering van de verklikker	zonder verklikker
uitvoering van het schakelcontact	met aanschroefstukken, verzilverd
uitvoering van de smeltpatroon	SITOR, bouwwijze NH
Algemene technische gegevens	
bouwgrootte van het beveiligingssysteem / volgens EN 60269-1	NH1
bedrijfsklasse van de smeltpatroon	aR
Voedingsspanning	
type spanning	AC/DC
stroom / bij AC / nominale waarde	500 A
voedingsspanning	<ul style="list-style-type: none"> <li>• bij AC / nominale waarde 1 000 V</li> <li>• bij DC 600 V</li> </ul>
Losbandigheid	

vermogensverlies [W]	105 W
vermogensverlies [W]	105 W
<ul style="list-style-type: none"> <li>• bij nominale waarde stroom / bij AC / bij warme bedrijfstoestand / per pool</li> </ul>	

### Product Details

productbeschrijving	geen onverwisselbaarheid
---------------------	--------------------------

### Mechanical Design

inbouwpositie	willekeurig, bij voorkeur verticaal
---------------	-------------------------------------

### Eisen aan de omgeving

omgevingstemperatuur	-20 ... +50 °C
milieucategorie	-20 tot +50 bij 95 % relatieve luchtvochtigheid

### Certificaten

referentiemarkering	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• volgens EN 61346-2</li> </ul>	F
<ul style="list-style-type: none"> <li>• volgens IEC 81346-2:2009</li> </ul>	F

### Declaration of Conformity



EG-Konf.

### Verdere informatie

#### Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

#### Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/nl/nl/Catalog/product?mfb=3NE3234-0MK08>

#### Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/nl/ps/3NE3234-0MK08>

#### Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mfb=3NE3234-0MK08](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mfb=3NE3234-0MK08)

#### CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

#### Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



Typ	Maße													
	A	B	D	E	F	H	J	K	L	M	N	R	e	
3NE32-0MK	52	52	79,4	106,6	26	25	11	18	137	15,7	12,5	22,3	6	
3NE32-0MK08	52	52	79,4	106,6	26	25	11	18	137	15,7	12,5	22,3	6	
3NE53-0MK06	60	60	137	165,5	30	32	11	21,5	196	15,8	12,8	22,1	6	