


Onderspanningsbeveiliging DC 24 V, voor vermogenschakelaar
Uitvoering S00 - S3



Algemene technische gegevens

| | |
|--|-----------------------------|
| productmerknaam | SIRIUS |
| productbenaming | onderspanningsinitiator |
| bouwgrootte van de vermogensschakelaar | S00, S0, S2, S3 |
| geschiktheid voor gebruik | motorbeveiligingsschakelaar |
| beschermingsklasse IP aan voorzijde | IP20 |
| uitvoering van de kortsluitbeveiliging | zekering |
| verontreinigingsgraad | 3 |
| isolatiespanning nominale waarde | 690 V |
| isolatiespanning bij vervuilingsgraad 3 nominale waarde | 690 V |
| omgevingstemperatuur | |
| • tijdens opslag | -50 ... +80 °C |
| • tijdens bedrijf | -20 ... +60 °C |
| componentcodering volgens DIN 40719 uitgebreid volgens IEC 204-2 volgens IEC 750 | F |
| componentcodering volgens EN 61346-2 | F |

Hulpstroomkring

| | |
|---|---|
| aantal verbreekcontacten voor hulpcontacten onvertraagd schakelend | 0 |
| aantal maakcontacten voor hulpcontacten onvertraagd schakelend | 0 |
| aantal maakcontacten voor hulpcontacten voorlopend schakelend | 0 |
| aantal wisselcontacten van de hulpcontacten onvertraagd schakelend | 0 |

Stuurstroomkring/ aansturing

| | |
|--|------|
| type spanning van de stuurspanning | DC |
| stuurspanning | |
| <ul style="list-style-type: none"> • 1 — bij DC — nominale waarde | 24 V |

Inbouw/ bevestiging/ afmetingen

| | |
|--------------------------|-----------------|
| bevestigingswijze | klikbevestiging |
| breedte | 18,5 mm |
| hoogte | 90 mm |
| diepte | 68 mm |

Approbaties/certificaten

| | |
|----------------------------|---------------|
| geschiktheidsbewijs | CE / UL / CSA |
|----------------------------|---------------|

| | | |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| General Product Approval | Test Certific- ates | Shipping Approval |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------|



[Type Test Certific-
ates/Test Report](#)



| | |
|--------------------------|--------------|
| Shipping Approval | other |
|--------------------------|--------------|



[Confirmation](#)



Verdere informatie

Informatie- en downloadcenter (catalogi, brochures,...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (online-bestelsysteem)



<https://mall.industry.siemens.com/mall/nl/nl/Catalog/product?mfb=3RV1902-1AB4>

CAX-online-generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mfb=3RV1902-1AB4>

Service&Support (handboeken, gebruiksaanwijzingen, certificaten, prestatiegrafieken, FAQ's,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/nl/ps/3RV1902-1AB4>



Laatste wijziging:

11-09-2019