


Onderspanningsbeveiliging Uitschakelspoel AC 220 V / 50 Hz voor vermogenschakelaar Uitvoering S0 - S3



Algemene technische gegevens

productmerknaam	SIRIUS
productbenaming	onderspanningsinitiator
bouwgrootte van de vermogensschakelaar	S00, S0, S2, S3
geschiktheid voor gebruik	motorbeveiligingsschakelaar
beschermingsklasse IP aan voorzijde	IP20
uitvoering van de kortsluitbeveiliging	zekering
verontreinigingsgraad	3
isolatiespanning nominale waarde	690 V
isolatiespanning bij vervuilingsgraad 3 nominale waarde	690 V
omgevingstemperatuur	
• tijdens opslag	-50 ... +80 °C
• tijdens bedrijf	-20 ... +60 °C
componentcodering volgens DIN 40719 uitgebreid volgens IEC 204-2 volgens IEC 750	F
componentcodering volgens EN 61346-2	F

Hulpstroomkring

aantal verbreekcontacten voor hulpcontacten onvertraagd schakelend	0
aantal maakcontacten voor hulpcontacten onvertraagd schakelend	0
aantal maakcontacten voor hulpcontacten voorlopend schakelend	0
aantal wisselcontacten van de hulpcontacten onvertraagd schakelend	0

Stuurstroomkring/ aansturing






type spanning van de stuurspanning	AC
stuurspanningsfrequentie	
• 1	
— nominale beginwaarde	50 Hz
— nominale eindwaarde	60 Hz
stuurspanning	
• 1	
— bij AC	
— bij 50 Hz nominale waarde	220 V

Inbouw/ bevestiging/ afmetingen

bevestigingswijze	klikbevestiging
breedte	18,5 mm
hoogte	90 mm
diepte	68 mm

Approbaties/certificaten

geschiktheidsbewijs	CE / UL / CSA
----------------------------	---------------

General Product Approval	Test Certificates	Shipping Approval
 CSA	 UL	 EAC
	Type Test Certificates/Test Report	 Lloyd's Register LRS
		 RMRS

other

[Confirmation](#)



Verdere informatie

Informatie- en downloadcenter (catalogi, brochures,...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (online-bestelsysteem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/nl/nl/Catalog/product?mlfb=3RV1902-1AN0>

CAX-online-generator


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV1902-1AN0>

Service&Support (handboeken, gebruiksaanwijzingen, certificaten, prestatiegrafieken, FAQ's,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/nl/ps/3RV1902-1AN0>

Fotodatabank (productfoto's, 2D-maatschetsen, 3D-modellen, apparaatschakelschema's, EPLAN macro's, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV1902-1AN0&lang=en



Laatste wijziging:

11-09-2019