

LV HRC fuse base Sz. 00, 1-pole 160 A 690 V (1000 V) Plug-in connection, 2.2-50 mm<sup>2</sup>



Versie	
productmerksnaam	SETRON
productbenaming	mespatroonsysteem
uitvoering van de schroefdraad / van de moer	M8
uitvoering van de schroefdraad / van de aansluitschroef	M8
uitvoering van het product	Mespatroonhouder

Algemene technische gegevens	
aantal polen	1
bouwgrootte van het beveiligingssysteem / volgens EN 60269-1	overige
gebruikscategorie	zonder
Vermogensschakelaar / basistype	3NH30

Voedingsspanning	
stroom / bij AC / nominale waarde	160 A
voedingsspanning	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• bij AC / nominale waarde</li> <li>• bij DC</li> </ul>	690 V 440 V

## Elektriciteit

Nominaal stroom  $I_n$  / IEC, DIN/VDE / bij 40 Cel 147,2 A

## Product Details

productbestanddeel / indraai-inrichting Geen

uitschakelvermogen grenskortsluitstroom ( $I_{cu}$ )

- bij AC / nominale waarde 120 kA
- bij DC / nominale waarde 25 kA

## Aansluitingen

- aansluitbare kabeldoorsnede / aan de klemaansluiting 6 ... 70 mm<sup>2</sup>

- aansluitbare kabeldoorsnede

- aan de montagerail 1,5 ... 16 mm<sup>2</sup>
- aan de steekaansluiting 2,5 ... 50 mm<sup>2</sup>

aanhaalmoment / bij schroefaansluiting 14 N·m

uitvoering van de elektrische aansluiting met steekaansluiting

- voor hoofdstroomkring steekaansluiting

## Mechanical Design

hoogte 128 mm

breedte 34 mm

diepte 60 mm

bevestigingswijze vaste montage

bevestigingswijze

- opliggende railmontage Geen

nettogewicht 260 g

## Certificaten

referentiemarkering

- volgens EN 61346-2 F
- volgens IEC 81346-2:2009 F

**General Product Approval**

**Declaration of  
Conformity**

**Test Certific-  
ates**

**Shipping Ap-  
proval**

**other**



CSA



KEMA



EG-Konf.

[Type Test Certific-  
ates/Test Report](#)



GL

[Environmental Con-  
firmations](#)

**other**

[Miscellaneous](#)

## Verdere informatie

### **Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

### **Industry Mall (Online ordering system)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/nl/nl/Catalog/product?mfb=3NH3031>

### **Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/nl/ps/3NH3031>

### **Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mfb=3NH3031](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mfb=3NH3031)

### **CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

### **Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>