

LV HRC fuse base Sz. 1, 1-pole 250 A 690 V with swivel equipment with flat terminal



Figure similar

Versie	
productmerknaam	SETRON
productbenaming	mespatroonsysteem
uitvoering van de schroefdraad / van de aansluitschroef	M10
uitvoering van het product	Mespatroonhouders met zwenkinrichting
Algemene technische gegevens	
aantal polen	1
bouwgrootte van het beveiligingssysteem / volgens EN 60269-1	NH1
Vermogensschakelaar / basistype	3NH72
Voedingsspanning	
stroom / bij AC / nominale waarde	250 A
voedingsspanning	
• bij AC / nominale waarde	690 V
• bij DC	440 V

Elektriciteit

Nominaal stroom In / IEC, DIN/VDE / bij 40 Cel	230 A
--	-------

Product Details

productbestanddeel / indraai-inrichting	Ja
uitschakelvermogen grenskortsluitstroom (Icu)	
• bij AC / nominale waarde	120 kA
• bij DC / nominale waarde	25 kA

Aansluitingen

aanhaalmoment / bij schroefaansluiting	38 N·m
uitvoering van de elektrische aansluiting	voor montage op montageplaat
• voor hoofdstroomkring	vlakke aansluiting

Mechanical Design

hoogte	253 mm
breedte	68 mm
diepte	123,5 mm
bevestigingswijze	vaste montage
bevestigingswijze	
• opliggende railmontage	Geen
nettogewicht	1 083 g

Certificaten

referentiemarkering	
• volgens EN 61346-2	F
• volgens IEC 81346-2:2009	F

Declaration of Conformity

other

[Environmental Confirmations](#)



Verdere informatie

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/nl/nl/Catalog/product?mlfb=3NH7230>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/nl/ps/3NH7230>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NH7230

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

