



Afbeelding soortgelijk

MLFB-bestelgegevens

6SL3201-0BE21-8AA0

Opdrachtnummer van de klant :

Siemens-opdracht-nr. :

Offerte-nr. :

Opmerking :

Item-nr. :

Comm.-nr. :

Project :

Nominale gegevens

Toegekend vermogen Pdb 0,375 kW

Toegekend vermogen, max. 7,50 kW

Algemene tech. Gegevens

Weerstand 75 Ω

Mechanische gegevens

Veiligheidsklasse IP20 / UL open type

Nettogewicht 2,73 kg (6,02 lb)

Breedte 175,0 mm (6,89 in)

Hoogte 345,0 mm (13,58 in)

Diepte 100,0 mm (3,94 in)

Aansluitingen

Vermogensaansluiting

Uitvoering serieklem

Diameter van de aansluiting 2,50 mm²

PE-aansluiting

Uitvoering Ja

Uitvoering op de behuizing Schroef M4

Thermoschakelaar

Uitvoering Opener

Diameter van de aansluiting 2,50 mm²