

MLFB-bestelgegevens

6SL3202-0AE26-2SA0



Afbeelding soortgelijk

Opdrachtnummer van de klant :

Siemens-opdracht-nr. :

Offerte-nr. :

Opmerking :

Item-nr. :

Comm.-nr. :

Project :

### Nominale gegevens

Aantal fasen	3 AC
Netspanning	380 ... 480 V
Nominale stroom	61,8 A
Verliesvermogen	0,152 kW

### Mechanische gegevens

Veiligheidsklasse	IP00
Nettogewicht	34,00 kg
Breedte	250,0 mm
Hoogte	305,0 mm
Diepte	262,0 mm

### Aansluitingen

#### Vermogensaansluiting Power Module

Uitvoering	schroefklem
Diameter van de aansluiting	50,00 mm <sup>2</sup>

#### Vermogensaansluiting motor

Uitvoering	schroefklemmen
Diameter van de aansluiting	50,00 mm <sup>2</sup>

#### Motorleidinglengte, max.

Geïsoleerd	200 m
Niet-geïsoleerd	300 m

#### PE-aansluiting

Uitvoering	Schroef M6
------------	------------