

MLFB-bestelgegevens

6SL3203-0CD25-3AA0



Afbeelding soortgelijk

Opdrachtnummer van de klant :

Siemens-opdracht-nr. :

Offerte-nr. :

Opmerking :

Item-nr. :

Comm.-nr. :

Project :

### Nominale gegevens

#### Ingang

Aantal fasen	3 AC
Netspanning	380 ... 480 V

#### Uitgang

Nominale stroom	63,0 A
-----------------	--------

### Mechanische gegevens

#### Afmetingen

Breedte	275,0 mm (10,8 in)
Hoogte	455,0 mm (17,9 in)
Diepte	84,0 mm (3,3 in)
Veiligheidsklasse	IP20 / UL open type
Nettogewicht	13,0 kg (28,7 lb)

### Aansluitingen

#### Netzijdig

Uitvoering	schroefklem
------------	-------------

#### Aan lastzijde

Uitvoering	Kabel
Diameter van de aansluiting	16,00 mm <sup>2</sup> (6 AWG)
Lengtes van leidingen	0,70 m (2,30 ft)

#### PE-aansluiting

Uitvoering	Schroef M8
------------	------------

### Normen

Conformiteit met normen	cURus
-------------------------	-------