

ALPHA 160, wall-mounted cabinet, Surface mounting, with distribution board panel, IP43, Protection class 2, H: 950 mm, W: 300 mm, T: 140 mm, RAL 9016



| Versie  |                          |
|---|--------------------------|
| productmerknaam                                     | ALPHA 160                |
| productbenaming                                     | wandkast                 |
| uitvoering van het product                          | opbouw, met verdelerveld |
| oppervlaktebehandeling                              | poedergespoten           |
| Beschermingsklasse                                  |                          |
| beschermingsklasse IP                               | IP43                     |
| geschiktheid voor samenwerking / bliksembeveiliging | Ja                       |
| geschiktheid voor gebruik / voor gebruik buiten     | Geen                     |
| Verschijning  |                          |
| RAL-kleurnummer                                     | RAL 9016                 |
| productbestanddeel                                  |                          |
| • kabelinvoer                                       | Ja                       |
| • montageplaat                                      | Geen                     |
| productuitbreiding / optioneel / aaneenschakeling   | Geen                     |
| aantal DIN-montagerails                             | 6                        |
| Mechanical Design                                   |                          |
| hoogte  | 950 mm                   |

|  |         |
|--|---------|
| breedte  | 300 mm  |
| diepte   | 140 mm  |
| inbouwdiepte   | 140 mm  |
| aantal module-eenheden breedte / per DIN-montagerail | 72      |
| nettogewicht   | 10,8 kg |
| materiaal / van de behuizing                         | staal   |



## Certificaten

referentiemarkering

- volgens EN 61346-2
- volgens IEC 81346-2:2009

U

UC

| General Product Approval  | Declaration of Conformity   | Test Certificates                                  |
|---|---|--|
|  | <br>EG-Konf. |  |
| <a href="#">Miscellaneous</a>   |   | <a href="#">Miscellaneous</a>                      |
|   |   | <a href="#">Type Test Certificates/Test Report</a> |
|   |   | <a href="#">Special Test Certificate</a>           |

other

[Miscellaneous](#)

## Verdere informatie

**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (Online ordering system)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/nl/nl/Catalog/product?mlfb=8GK1052-4KK11>

**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/nl/ps/8GK1052-4KK11>

**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8GK1052-4KK11](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8GK1052-4KK11)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>

