

Contacteur, 3-polig, 1200A/AC-1 Hoofdcontacten 3 NO Hulpcontacten 3 NO + 2 NC, AC-bediening AC 220-240V, 50/60Hz

beschermingsklasse IP aan voorzijde	IP00
referentiemarkering volgens DIN 40719 uitgebreid volgens IEC 204-2 volgens IEC 750	K
referentiemarkering volgens IEC 81346-2:2009	Q
referentiemarkering volgens EN 61346-2	Q
aantal polen voor hoofdstroomkring	3
aantal maakcontacten voor hoofdcontacten	3
aantal verbreekcontacten voor hoofdcontacten	0
bedrijfsstroom	
<ul style="list-style-type: none"> • bij AC-1 bij 400 V <ul style="list-style-type: none"> — bij omgevingstemperatuur 40 °C nominale waarde • bij AC-3 bij 400 V nominale waarde 	1 200 A
bedrijfsvermogen	
<ul style="list-style-type: none"> • bij AC-1 bij 400 V nominale waarde • bij AC-3 bij 400 V nominale waarde 	655 kW 370 kW
type spanning van de stuurspanning	AC
stuurspanning bij AC	
<ul style="list-style-type: none"> • bij 50 Hz nominale waarde 	240 ... 208 V
stuurspanningsfrequentie	
<ul style="list-style-type: none"> • 1 nominale waarde • 2 nominale waarde 	50 Hz 50 Hz
uitvoering van de aansturing van de schakelaandrijving	traditioneel
aantal verbreekcontacten voor hulpcontacten	2
<ul style="list-style-type: none"> • onvertraagd schakelend • nalopend schakelend 	2 0
aantal maakcontacten voor hulpcontacten	
<ul style="list-style-type: none"> • onvertraagd schakelend • voorlopend schakelend 	2 0
kencijfer en kenletter voor schakelelementen	22
bevestigingswijze	schroefbevestiging
<ul style="list-style-type: none"> • serie-inbouw 	Ja
hoogte	272 mm
breedte	266 mm
diepte	225,5 mm
uitvoering van de elektrische aansluiting	

- voor hoofdstroomkring
- voor hulp- en stuurstroomcircuit

schroefaansluiting

schroefaansluiting

Verdere informatie

Informatie- en downloadcenter (catalogi, brochures,...)

www.siemens.com/sirius/catalogs

Industry Mall (online-bestelsysteem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/nl/nl/Catalog/product?mlfb=3TK1832-0AM7>

CAX-online-generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TK1832-0AM7>

Service&Support (handboeken, gebruiksaanwijzingen, certificaten, prestatiegrafieken, FAQ's,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/nl/ps/3TK1832-0AM7>

Fotodatabank (productfoto's, 2D-maatschetsen, 3D-modellen, apparaatschakelschema's, EPLAN macro's, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TK1832-0AM7&lang=en

Karakteristiek: Uitschakel , I^{2t}, Kapstroom

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TK1832-0AM7/char>

Meer grafieken (bijvoorbeeld Elektrische levensduur, Schakelfrequentie)

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3TK1832-0AM7&objecttype=14&gridview=view1>

Laatste wijziging:

12-09-2019