

Kleine contactor, Platte steekaansluiting 2 NO + 2 NC
Schroefbevestiging (diagonaal) AC 230/220V 50/60Hz AC-bediening



Figure similar

| | |
|--|-------------|
| productbenaming | Kleinrelais |
| producttypebenaming | 3TK20 |
| bouwgrootte van de contactor | 0 |
| beschermingsklasse IP aan voorzijde | IP00 |
| referentiemarkering volgens DIN 40719 uitgebreid volgens IEC 204-2 volgens IEC 750 | K |
| referentiemarkering volgens IEC 81346-2:2009 | Q |
| referentiemarkering volgens EN 61346-2 | Q |
| aantal polen voor hoofdstroomkring | 4 |
| aantal maakcontacten voor hoofdcontacten | 2 |
| aantal verbreekcontacten voor hoofdcontacten | 2 |
| bedrijfsstroom | |
| <ul style="list-style-type: none"> • bij AC-1 bij 400 V <ul style="list-style-type: none"> — bij omgevingstemperatuur 40 °C nominale waarde • bij AC-3 bij 400 V nominale waarde | 16 A |
| | 9 A |
| bedrijfsvermogen | |
| <ul style="list-style-type: none"> • bij AC-1 bij 400 V nominale waarde | 10 kW |

| | |
|---|--------------------------------|
| • bij AC-3 bij 400 V nominale waarde | 4 kW |
| type spanning van de stuurspanning | AC |
| stuurspanning bij AC | |
| • bij 50 Hz nominale waarde | 230 V |
| • bij 60 Hz nominale waarde | 230 V |
| stuurspanningsfrequentie | |
| • 1 nominale waarde | 50 Hz |
| • 2 nominale waarde | 60 Hz |
| uitvoering van de aansturing van de schakelaandrijving | traditioneel |
| aantal verbreekcontacten voor hulpcontacten | 0 |
| • onvertraagd schakelend | 0 |
| • nalopend schakelend | 0 |
| aantal maakcontacten voor hulpcontacten | |
| • onvertraagd schakelend | 0 |
| • voorlopend schakelend | 0 |
| bevestigingswijze | schroefbevestiging |
| • serie-inbouw | Ja |
| hoogte | 36 mm |
| breedte | 45 mm |
| diepte | 60 mm |
| uitvoering van de elektrische aansluiting | |
| • voor hoofdstroomkring | platte steekaansluiting 6,3mm |
| • voor hulp- en stuurstroomcircuit | vlakke steekaansluiting 6,3 mm |

Verdere informatie

Informatie- en downloadcenter (catalogi, brochures,...)

www.siemens.com/sirius/catalogs

Industry Mall (online-bestelsysteem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/nl/nl/Catalog/product?mlfb=3TK2022-7AL2>

CAX-online-generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TK2022-7AL2>

Service&Support (handboeken, gebruiksaanwijzingen, certificaten, prestatiegrafieken, FAQ's,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/nl/ps/3TK2022-7AL2>

Fotodatabank (productfoto's, 2D-maatschetsen, 3D-modellen, apparaatschakelschema's, EPLAN macro's, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TK2022-7AL2&lang=en

Karakteristiek: Uitschakel , I²t, Kapstroom

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TK2022-7AL2/char>

Meer grafieken (bijvoorbeeld Elektrische levensduur, Schakelfrequentie)

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3TK2022-7AL2&objecttype=14&gridview=view1>

Laatste wijziging:

12-09-2019