

PRODUCTDATASHEET

ENDURA STYLE Wall Sensor 12 W DG

ENDURA STYLE WALL | Slanke LED armaturen met een hoge lichtkracht en optionele sensor



TOEPASSINGSGBIEDEN

- Buiten
- Ingangsverlichting
- Gevels van gebouwen

PRODUCTVOORDELEN

- Energie-efficiënt dankzij LED technologie
- 5 jaar garantie
- Eenvoudige en snelle installatie

PRODUCTKENMERKEN

- Zeer heldere en functionele LED-armaturen voor buiten
- IP-klasse: IP44
- Behuizing van aluminium gietwerk
- Verkrijgbaar in twee behuizingskleuren
- Beschikbaar met en zonder bewegingssensor



TECHNISCHE DATA


Elektrotechnische gegevens

Nominale vermogen	12,20 W
Bedrijfsmodus	Mains voltage
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50/60 Hz

Fotometrische data

Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurweergave-index Ra	>80
Lichtkleur	Warm White
Lichtstroom	740 lm

Afmetingen



Lengte	168,0 mm
Breedte	100,0 mm
Hoogte	273,0 mm
Product gewicht	1300,00 g

Kleuren & materialen

Body materiaal	Aluminum
Housing color	Dark gray
Kleur van het product	Dark gray
Materiaal afdekking	Glass

Temperaturen en bedrijfsvoorwaarden

Omgevingstemperatuur bereik	-20...40 °C
------------------------------------	-------------

Levensduur

Levensduur	30000 h
-------------------	---------

Aanvullende product data

Montagetype	Surface
Montagelocatie	Wall

Vermogen

Dimbaar	Nee
Type aansluiting	Terminal

Certificaten & normen

Veiligheidsklasse	I
Type bescherming	IP44

TECHNISCHE UITRUSTING

– Complete montage- en verbindingaccessoires inbegrepen

LOGISTIEKE DATA

Productcode	Productomschrijving	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Volume	Gewicht
4058075033238	ENDURA STYLE Wall Sensor 12 W DG	Verzenddoos 4	425 mm x 285 mm x 315 mm	38.15 dm ³	6879,00 g

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

LITERATUUR VERWIJZIGING

Voor garantie zie

▶ www.benelux.ledvance.com/garantie

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.