

# PRODUCTDATASHEET

## ENDURA STYLE Shield SQ 11 W DG

ENDURA STYLE SHIELD | Luminaires with modern design and light outlet up and down



---

### TOEPASSINGSGBIEDEN

- Buiten
- Gevels van gebouwen
- Ingangsverlichting

---

### PRODUCTVOORDELEN

- Energie-efficiënt dankzij LED technologie
- 5 jaar garantie
- Eenvoudige en snelle installatie

---

### PRODUCTKENMERKEN

- Heldere en functionele LED-buitenarmaturen
- Soort bescherming: IP44
- Behuizing van aluminium gietwerk
- Beschikbaar in ronde en vierkante vorm



## TECHNISCHE DATA


### Elektrotechnische gegevens

Nominale vermogen	10,50 W
Bedrijfsmodus	Mains voltage
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50/60 Hz

### Fotometrische data

Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurweergave-index Ra	>80
Lichtkleur	Warm White
Lichtstroom	410 lm
Lichtstroom efficiëntie	39 lm/W

### Afmetingen



Lengte	60,0 mm
Breedte	240,0 mm
Hoogte	142,0 mm
Product gewicht	740,00 g

### Kleuren & materialen

Body materiaal	Aluminum
Housing color	Dark gray
Kleur van het product	Dark gray
Materiaal afdekking	Polymethylmethacrylate (PMMA)

### Temperaturen en bedrijfsvoorwaarden

Omgevingstemperatuur bereik	-20...40 °C
-----------------------------	-------------

## Levensduur

Levensduur	30000 h
------------	---------

## Aanvullende product data

Montagetype	Surface
Montagelocatie	Wall

## Vermogen

Dimbaar	Nee
Type aansluiting	Terminal

## Certificaten &amp; normen

Veiligheidsklasse	I
Type bescherming	IP44
Normen	CE

## TECHNISCHE UITRUSTING

- Complete montage- en verbindingaccessoires inbegrepen

## LOGISTIEKE DATA

Productcode	Productomschrijving	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Volume	Gewicht
4058075031753	ENDURA STYLE Shield SQ 11 W DG	Verzenddoos 6	430 mm x 300 mm x 290 mm	37.41 dm <sup>3</sup>	6694,00 g

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

## LITERATUUR VERWIJZING

Voor garantie zie

- ▶ [www.benelux.ledvance.com/garantie](http://www.benelux.ledvance.com/garantie)

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.