



Faserail; 1Ph; 10qmm; vork; 6plaatseenheid

Type **EVG-1PHAS/6MODUL**
 Catalog No. **215638**

Afbeelding soortgelijk

Leveringsprogramma

Basisfunctie			rail
Basisfunctie toebehoren			Raisl voor installatie-automaat Raisl voor aardlekbeveiligingsschakelaar Raisl voor FI/LS combibeveiligingsschakelaar
Verschijsningstype			1-fase
Assortiment			EVG

Technische gegevens ETIM 7.0

Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Kamrail (EC000215)			
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Component voor laagspannings-schakeltechniek / Phase busbar (ecl@ss10.0.1-27-37-13-06 [ACN992011])			
Aantal fasen			1
Aantal polen			1
Geschikt voor aantal apparaten			6
Delingsmaat		Millimeter	0
Doorsnede		Vierkante 10 millimeter	
Lengte		Millimeter	104
Aantal module-eenheden			6
Nom. continuustroom Iu		Amp	63
Uitvoering elektrische aansluiting			Vork
Geïsoleerd			Ja
Toegekende stootspanning		Kilovolt	4
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq		Kiloamp	25
Max. nom. bedrijfsspanning Ue		Volt	500
Toegeleden korte-duur stroom Icw		Kiloamp	0
Geschikt voor apparaten met nulgeleider			Nee
Geschikt voor apparaten met hulpschakelaar			Nee