

SIVACON, Control panel Empty enclosure, without side panels, according to IEC 62208, with Ventilation openings IP20, H: 2000 mm, W: 800 mm, T: 800 mm



| Versie | |
|--|----------------------------|
| productmerknaam | SIVACON |
| productbenaming | lege behuizing schakelkast |
| uitvoering van het product | conform IEC 62208 |
| uitvoering van het oppervlak | gepoedercoat |
| uitvoering van het product / EMC-uitvoering | Geen |
| Beschermingsklasse | |
| beschermingsklasse IP | IP20 |
| beschermingsniveau van de component | beschermklasse 1 |
| Geschiktheid | |
| geschiktheid voor inbouw / voor metrische afmetingen | ja |
| geschiktheid voor integratie | |
| • opbouwinstallatie | Ja |
| • verzonken installatie | Geen |
| geschiktheid voor gebruik / voor gebruik buiten | Geen |
| Verschijning | |
| RAL-kleurnummer | RAL 7035 |

| | |
|-------|------------|
| kleur | lichtgrijs |
|-------|------------|

Product Details

| | |
|---|--|
| productbestanddeel | |
| <ul style="list-style-type: none"> • ventilatiedeur • montageplaat • achterdeur • kijkdeur • in de diepte verstelbare montageplaat | <ul style="list-style-type: none"> Ja Ja Geen Geen Ja |
| producteigenschap / van de behuizing / aaneenschakelbare behuizing | Ja |

Aantal

| | |
|---------------------------|---|
| aantal veiligheidsslotsen | 0 |
| aantal deuren | 1 |

Mechanical Design

| | |
|---|--|
| hoogte | 2 000 mm |
| breedte | 800 mm |
| diepte | 800 mm |
| bevestigingswijze | |
| <ul style="list-style-type: none"> • 19"-inbouw • bodembevestiging • wandmontage | <ul style="list-style-type: none"> Geen Ja Geen |
| nettogewicht | 137,89 kg |
| materiaal | staal |

Certificaten

| | |
|--|---|
| referentiemarkering | |
| <ul style="list-style-type: none"> • volgens EN 61346-2 • volgens IEC 81346-2:2009 | <ul style="list-style-type: none"> U UC |

| General Product Approval | Declaration of Conformity | Test Certificates | other |
|--------------------------|---------------------------|-------------------|-------|
|--------------------------|---------------------------|-------------------|-------|



[Special Test Certificate](#)

[Miscellaneous](#)

Verdere informatie

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/nl/nl/Catalog/product?mfb=8MF1088-3VR4>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/nl/ps/8MF1088-3VR4>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mfb=8MF1088-3VR4

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



