

Miniature circuit breaker 400 V 6kA, 3+N-pole C, 6 A, D=70 mm



| Versie | |
|-----------------|--------------------|
| productmerknaam | SETRON |
| productbenaming | leidingbeveiliging |

| Algemene technische gegevens | |
|---|--------|
| aantal polen | 4 |
| aantal polen / opmerking | 3P+N |
| klasse van de inwerkingsstellingskarakteristiek | C |
| Vermogensschakelaar / basistype | 5SY6 |
| mechanische levensduur (schakelcycli) / typisch | 10 000 |
| overspanningscategorie | III |

| Voltage | |
|--|-------|
| isolatiespanning | |
| <ul style="list-style-type: none"> bij eenfasebedrijf / bij AC / nominale waarde | 440 V |
| <ul style="list-style-type: none"> bij meerfasebedrijf / bij AC / nominale waarde | 440 V |

| Voedingsspanning | |
|-----------------------------------|-----|
| type spanning | AC |
| stroom / bij AC / nominale waarde | 6 A |
| voedingsspanning | |

| | |
|---|----------|
| <ul style="list-style-type: none"> • bij AC / nominale waarde | 400 V |
| bedrijfsspanning | |
| <ul style="list-style-type: none"> • bij DC / nominale waarde / maximaal | 72 V |
| voedingsspanningsfrequentie | |
| <ul style="list-style-type: none"> • nominale waarde | 50/60 Hz |

Beschermingsklasse

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| beschermingsklasse IP | IP20, met aangesloten geleiders |
|-----------------------|---------------------------------|

Schakelvermogen

| | |
|--|-------|
| schakelvermogen stroom | |
| <ul style="list-style-type: none"> • bij DC / volgens IEC 60947-2 / nominale waarde | 15 kA |
| <ul style="list-style-type: none"> • volgens EN 60898 / nominale waarde | 6 kA |
| <ul style="list-style-type: none"> • volgens IEC 60947-2 / nominale waarde | 30 kA |
| energiebegrenzingsklasse | 3 |

Losbandigheid

| | |
|--|-------------------------|
| vermogensverlies [W] / bij nominale waarde stroom / bij AC / bij warme bedrijfstoestand / per pool | 1,6 W |
| geschiktheid voor gebruik | machinebouw / industrie |

Product Details

| | |
|--|----|
| productfunctie / meeschakelende nulgeleider | Ja |
| productuitrusting / aanrakingsbescherming | Ja |
| productbestanddeel | |
| <ul style="list-style-type: none"> • combiklem boven | Ja |
| <ul style="list-style-type: none"> • combiklem onder | Ja |
| producteigenschap | |
| <ul style="list-style-type: none"> • eigenschappen voor hoofdschakelaars volgens EN 60204-1 | Ja |
| <ul style="list-style-type: none"> • halogenvrij | Ja |
| <ul style="list-style-type: none"> • verzegelbaar | Ja |
| <ul style="list-style-type: none"> • siliconenvrij | Ja |
| productuitbreiding / inbouwbaar / bijkomende technische voorzieningen | Ja |

Kortsluiting

| | |
|--|------|
| uitschakelvermogen kortsluitstroom (I _{cn}) | |
| <ul style="list-style-type: none"> • bij AC / volgens UL 1077 en CSA C22.2 No.235 | 5 kA |

Aansluitingen

| | |
|---|-----------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • aansluitbare kabeldoorsnede | |
| <ul style="list-style-type: none"> — eenaderig | 0,75 ... 35 mm ² |
| <ul style="list-style-type: none"> — meeraderig | 0,75 ... 35 mm ² |

| | |
|---|-----------------------------|
| • aansluitbare kabeldoorsnede / fijnaderig / met adereindhuls | 0,75 ... 25 mm ² |
| AWG-nummer / als gecodeerde aansluitbare kabeldoorsnede | 18 ... 4 |
| aanhaalmoment [lbf·in] / bij schroefaansluiting | 22 ... 31 lbf·in |
| aanhaalmoment / bij schroefaansluiting | 2,5 ... 3,5 N·m |
| positie / van de netaansluitkabel | willekeurig |

Mechanical Design

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| hoogte | 90 mm |
| breedte | 72 mm |
| diepte | 76 mm |
| inbouwdiepte | 70 mm |
| aantal module-eenheden breedte | 4 |
| bevestigingswijze | Snelbevestigingssysteem |
| inbouwpositie | willekeurig |
| nettogewicht | 610 g |

Eisen aan de omgeving

| | |
|----------------------|----------------|
| omgevingstemperatuur | -25 ... +55 °C |
| • tijdens opslag | -40 ... +75 °C |

Certificaten

| | |
|----------------------------|---|
| referentiemarkering | |
| • volgens EN 61346-2 | F |
| • volgens IEC 81346-2:2009 | F |

General Product Approval



CCC



IMQ



UR



VDE

[Miscellaneous](#)



RCM

| Declaration of Conformity | Test Certificates | Shipping Approval |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
|---------------------------|-------------------|-------------------|



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)



ABS



BUREAU VERITAS



LRS



RINA

Verdere informatie

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/nl/nl/Catalog/product?mfb=5SY6606-7>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/nl/ps/5SY6606-7>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SY6606-7

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





