

Ontladingsspoel; UN(V): 690; I EFF(A):0,02



Figure similar

### Algemene technische gegevens:

productbenaming		Ontlaadsmoorklep
aantal fasen		3
type spanning		AC
bedrijfsspanning nominale waarde		
• maximaal	V	690
bedrijfsfrequentie nominale waarde		
• maximaal	Hz	0
stroom		
• bij AC		
— maximaal	A	0,02

### Mechanische gegevens:

uitvoering van de elektrische aansluiting voor hoofdstroomkring		schroefaansluiting
breedte	m	0,045
hoogte	m	0,09
diepte	m	0,06

#### Omgevingsomstandigheden:

thermische klasse volgens IEC 60085		B
omgevingstemperatuur nominale waarde	°C	40
Beschermingsklasse IP		IP00

#### Approbaties/ certificaten:

General Product Approval	other
--------------------------	-------



[Confirmation](#)

#### Verdere informatie

**Informatie- en downloadcenter (catalogi, brochures,...)**

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

**Industry Mall (online-bestelsysteem)**

<http://www.siemens.com/industrymall>

**CAX-online-generator**

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=4EJ9900-0EG>

**Service&Support (handboeken, gebruiksaanwijzingen, certificaten, prestatiegrafieken, FAQ's,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/nl/ps/4EJ9900-0EG>

**Fotodatabank (productfoto's, 2D-maatschetsen, 3D-modellen, apparaatschakelschema's, EPLAN macro's, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=4EJ9900-0EG&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=4EJ9900-0EG&lang=en)

Laatste wijziging:

13-09-2019