

Kleine contactor, Soldeerpenaansluiting, 2 NO + 2 NC  
Schroefbevestiging (diagonaal) DC 230V DC-bediening



Figure similar

<b>productbenaming</b>	Kleinrelais
<b>producttypebenaming</b>	3TK20
<b>bouwgrootte van de contactor</b>	0
<b>beschermingsklasse IP aan voorzijde</b>	IP00
<b>referentiemarkering volgens DIN 40719 uitgebreid volgens IEC 204-2 volgens IEC 750</b>	K
<b>referentiemarkering volgens IEC 81346-2:2009</b>	Q
<b>referentiemarkering volgens EN 61346-2</b>	Q
<b>aantal polen voor hoofdstroomkring</b>	4
<b>aantal maakcontacten voor hoofdcontacten</b>	2
<b>aantal verbreekcontacten voor hoofdcontacten</b>	2
<b>bedrijfsstroom</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• bij AC-1 bij 400 V <ul style="list-style-type: none"> <li>— bij omgevingstemperatuur 40 °C nominale waarde</li> </ul> </li> <li>• bij AC-3 bij 400 V nominale waarde</li> </ul>	16 A
	9 A
<b>bedrijfsvermogen</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• bij AC-1 bij 400 V nominale waarde</li> </ul>	10 kW

<ul style="list-style-type: none"> <li>• bij AC-3 bij 400 V nominale waarde</li> </ul>	4 kW
<b>type spanning van de stuurspanning</b>	DC
<b>stuurspanning bij DC</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• nominale waarde</li> </ul>	230 V
<b>uitvoering van de aansturing van de schakelaandrijving</b>	traditioneel
<b>aantal verbreekcontacten voor hulpcontacten</b>	0
<ul style="list-style-type: none"> <li>• onvertraagd schakelend</li> <li>• nalopend schakelend</li> </ul>	0 0
<b>aantal maakcontacten voor hulpcontacten</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• onvertraagd schakelend</li> <li>• voorlopend schakelend</li> </ul>	0 0
<b>bevestigingswijze</b>	schroefbevestiging
<ul style="list-style-type: none"> <li>• serie-inbouw</li> </ul>	Ja
<b>hoogte</b>	36 mm
<b>breedte</b>	45 mm
<b>diepte</b>	55,5 mm
<b>uitvoering van de elektrische aansluiting</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• voor hoofdstroomkring</li> <li>• voor hulp- en stuurstroomcircuit</li> </ul>	soldeerstiftaansluiting soldeerpenaansluiting

#### Verdere informatie

##### Informatie- en downloadcenter (catalogi, brochures,...)

[www.siemens.com/sirius/catalogs](http://www.siemens.com/sirius/catalogs)

##### Industry Mall (online-bestelsysteem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/nl/nl/Catalog/product?mlfb=3TK2022-6BP4>

##### CAX-online-generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TK2022-6BP4>

##### Service&Support (handboeken, gebruiksaanwijzingen, certificaten, prestatiegrafieken, FAQ's,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/nl/ps/3TK2022-6BP4>

##### Fotodatabank (productfoto's, 2D-maatschetsen, 3D-modellen, apparaatschakelschema's, EPLAN macro's, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3TK2022-6BP4&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TK2022-6BP4&lang=en)

##### Karakteristiek: Uitschakel , I<sup>2t</sup>, Kapstroom

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TK2022-6BP4/char>

##### Meer grafieken (bijvoorbeeld Elektrische levensduur, Schakelfrequentie)

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3TK2022-6BP4&objecttype=14&gridview=view1>

Laatste wijziging:

12-09-2019