

MLFB-bestelgegevens

6SL3202-0AE16-1CA0



Afbeelding soortgelijk

Opdrachtnummer van de klant :

Siemens-opdracht-nr. :

Offerte-nr. :

Opmerking :

Item-nr. :

Comm.-nr. :

Project :

Nominale gegevens

Nominale spanning 380,00 ... 480,00 V

Nominale stroom 6,10 A

Verliesvermogen 0,090 kW

Mechanische gegevens

Breedte 207,0 mm (8,15 in)

Hoogte 175,0 mm (6,89 in)

Diepte 72,5 mm (2,85 in)

Veiligheidsklasse IP20 / UL open type

Nettogewicht 3,40 kg (7,50 lb)

Aansluitingen

Vermogensaansluiting motor

Uitvoering schroefklemmen

Diameter van de aansluiting 4,00 mm²

PE-aansluiting

Uitvoering Schroefbout M4