

MLFB-bestelgegevens

6SL3202-0AE21-0CA0



Afbeelding soortgelijk

Opdrachtnummer van de klant :

Siemens-opdracht-nr. :

Offerte-nr. :

Opmerking :

Item-nr. :

Comm.-nr. :

Project :

Nominale gegevens

Nominale spanning 380,00 ... 480,00 V

Nominale stroom 9,40 A

Verliesvermogen 0,020 kW

Mechanische gegevens

Breedte 154,0 mm (6,06 in)

Hoogte 270,0 mm (10,63 in)

Diepte 70,0 mm (2,76 in)

Veiligheidsklasse IP00

Nettogewicht 4,40 kg (9,70 lb)

Aansluitingen

Vermogensaansluiting Power Module

Uitvoering kabel

Diameter van de aansluiting 1,50 mm²

Lengte 0,40 m

Vermogensaansluiting motor

Uitvoering schroefklemmen

Diameter van de aansluiting 6,00 mm²

Motorleidinglengte, max.

3 AC 380 V -10 % ... 400 V

Geïsoleerd 150 m

Niet-geïsoleerd 225 m

3 AC 401 V ... 480 V +10 %

Geïsoleerd 100 m

Niet-geïsoleerd 150 m

PE-aansluiting

Uitvoering Schroefbout M5