

MLFB-bestelgegevens

6SL3202-0AE21-4SA0



Afbeelding soortgelijk

Opdrachtnummer van de klant :

Siemens-opdracht-nr. :

Offerte-nr. :

Opmerking :

Item-nr. :

Comm.-nr. :

Project :

Nominale gegevens

Aantal fasen	3 AC
Netspanning	380 ... 480 V
Nominale stroom	14,0 A
Verliesvermogen	0,085 kW

Mechanische gegevens

Veiligheidsklasse	IP20 / UL open type
Nettogewicht	10,00 kg
Breedte	153,0 mm
Hoogte	270,0 mm
Diepte	100,0 mm

Aansluitingen

Vermogensaansluiting Power Module

Uitvoering	kabel
Diameter van de aansluiting	6,00 mm ²

Vermogensaansluiting motor

Uitvoering	Kabel
Diameter van de aansluiting	6,00 mm ²

Motorleidinglengte, max.

Geïsoleerd	200 m
Niet-geïsoleerd	300 m

PE-aansluiting

Uitvoering	Schroefbout M5
------------	----------------