

MLFB-bestelgegevens

6SL3202-0AE23-8CA0



Afbeelding soortgelijk

Opdrachtnummer van de klant :

Siemens-opdracht-nr. :

Offerte-nr. :

Opmerking :

Item-nr. :

Comm.-nr. :

Project :

### Nominale gegevens

Nominale spanning 380,00 ... 480,00 V

Nominale stroom 39,00 A

Verliesvermogen 0,110 kW

### Mechanische gegevens

Breedte 257,0 mm (10,12 in)

Hoogte 235,0 mm (9,25 in)

Diepte 114,7 mm (4,52 in)

Veiligheidsklasse IP20 / UL open type

Nettogewicht 11,20 kg (24,69 lb)

### Aansluitingen

#### Vermogensaansluiting motor

Uitvoering schroefklemmen

Diameter van de aansluiting 16,00 mm<sup>2</sup>

#### PE-aansluiting

Uitvoering Schroefbout M5