

MLFB-bestelgegevens

6SL3202-0AJ23-2CA0



Afbeelding soortgelijk

Opdrachtnummer van de klant :

Siemens-opdracht-nr. :

Offerte-nr. :

Opmerking :

Item-nr. :

Comm.-nr. :

Project :

### Nominale gegevens

Nominale spanning 380,00 ... 480,00 V

Nominale stroom 32,00 A

Verliesvermogen 0,060 kW

### Mechanische gegevens

Breedte 189,0 mm (7,44 in)

Hoogte 334,0 mm (13,15 in)

Diepte 80,0 mm (3,15 in)

Veiligheidsklasse IP00

Nettogewicht 9,10 kg (20,06 lb)

### Aansluitingen

#### Vermogensaansluiting Power Module

Uitvoering kabel

Diameter van de aansluiting 1,50 mm<sup>2</sup>

Lengte 0,35 m

#### Vermogensaansluiting motor

Uitvoering schroefklemmen

Diameter van de aansluiting 6,00 mm<sup>2</sup>

#### Motorleidinglengte, max.

##### 3 AC 380 V -10 % ... 400 V

Geïsoleerd 150 m

Niet-geïsoleerd 225 m

##### 3 AC 401 V ... 480 V +10 %

Geïsoleerd 100 m

Niet-geïsoleerd 150 m

#### PE-aansluiting

Uitvoering Schroefbout M5