

MLFB-bestelgegevens

6SL3203-0BE23-8BA0



Afbeelding soortgelijk

Opdrachtnummer van de klant :

Siemens-opdracht-nr. :

Offerte-nr. :

Opmerking :

Item-nr. :

Comm.-nr. :

Project :

### Nominale gegevens

#### Ingang

Aantal fasen	3 AC
Netspanning	380 ... 480 V

#### Uitgang

Nominale stroom	49,4 A
-----------------	--------

### Mechanische gegevens

#### Afmetingen

Breedte	140,0 mm
Hoogte	359,0 mm
Diepte	95,0 mm
Veiligheidsklasse	IP20 / UL open type
Nettogewicht	7,3 kg

### Aansluitingen

#### Netzijdig

Uitvoering	schroefklem
Diameter van de aansluiting	6,0 ... 16,0 mm <sup>2</sup>

#### Aan lastzijde

Uitvoering	afgeschermd kabel
Diameter van de aansluiting	10,00 mm <sup>2</sup>
Lengtes van leidingen	0,54 m

#### PE-aansluiting

Uitvoering	Op de behuizing via schroefbout M6
------------	------------------------------------