

MLFB-bestelgegevens

6SL3203-0BE27-5BA0



Afbeelding soortgelijk

Opdrachtnummer van de klant :

Siemens-opdracht-nr. :

Offerte-nr. :

Opmerking :

Item-nr. :

Comm.-nr. :

Project :

### Nominale gegevens

#### Ingang

Aantal fasen	3 AC
Netspanning	380 ... 480 V

#### Uitgang

Nominale stroom	72,0 A
-----------------	--------

### Mechanische gegevens

#### Afmetingen

Breedte	100,0 mm
Hoogte	400,0 mm
Diepte	140,0 mm
Veiligheidsklasse	IP20 / UL open type
Nettogewicht	7,6 kg

### Aansluitingen

#### Netzijdig

Uitvoering	schroefklem
Diameter van de aansluiting	16,0 ... 50,0 mm <sup>2</sup>

#### Aan lastzijde

Uitvoering	afgeschermd kabel
Diameter van de aansluiting	16,00 mm <sup>2</sup>
Lengtes van leidingen	1,00 m

#### PE-aansluiting

Uitvoering	Op de behuizing via schroefbout M6
------------	------------------------------------