

MLFB-bestelgegevens

6SL3203-0CD23-5AA0



Afbeelding soortgelijk

Opdrachtnummer van de klant :

Siemens-opdracht-nr. :

Offerte-nr. :

Opmerking :

Item-nr. :

Comm.-nr. :

Project :

Nominale gegevens

Ingang

Aantal fasen	3 AC
Netspanning	380 ... 480 V

Uitgang

Nominale stroom	33,0 A
-----------------	--------

Mechanische gegevens

Afmetingen

Breedte	189,0 mm (7,4 in)
Hoogte	336,0 mm (13,2 in)
Diepte	50,0 mm (2,0 in)
Veiligheidsklasse	IP20 / UL open type
Nettogewicht	6,4 kg (14,1 lb)

Aansluitingen

Netzijdig

Uitvoering	schroefklem
------------	-------------

Aan lastzijde

Uitvoering	Kabel
Diameter van de aansluiting	2,50 mm ² (14 AWG)
Lengtes van leidingen	0,49 m (1,61 ft)

PE-aansluiting

Uitvoering	Schroefbout M5
------------	----------------

Normen

Conformiteit met normen	cURus
-------------------------	-------