

MLFB-bestelgegevens

6SL3203-0CE21-8AA0



Afbeelding soortgelijk

Opdrachtnummer van de klant :

Siemens-opdracht-nr. :

Offerte-nr. :

Opmerking :

Item-nr. :

Comm.-nr. :

Project :

Nominale gegevens

Ingang

| | |
|--------------|---------------|
| Aantal fasen | 3 AC |
| Netspanning | 380 ... 480 V |

Uitgang

| | |
|-----------------|--------|
| Nominale stroom | 22,3 A |
|-----------------|--------|

Mechanische gegevens

Afmetingen

| | |
|-------------------|---------------------|
| Breedte | 125,0 mm (4,9 in) |
| Hoogte | 145,0 mm (5,7 in) |
| Diepte | 91,0 mm (3,6 in) |
| Veiligheidsklasse | IP20 / UL open type |
| Nettogewicht | 3,0 kg (6,5 lb) |

Aansluitingen

Netzijdig

| | |
|------------|-------------|
| Uitvoering | schroefklem |
|------------|-------------|

Aan lastzijde

| | |
|------------|----------------|
| Uitvoering | schroefklemmen |
|------------|----------------|

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Diameter van de aansluiting | 10,00 mm ² (8 AWG) |
|-----------------------------|-------------------------------|

PE-aansluiting

| | |
|------------|-----------------------------------|
| Uitvoering | M5 x 10, onderlegplaatje, veering |
|------------|-----------------------------------|

Normen

| | |
|-------------------------|-------|
| Conformiteit met normen | cURus |
|-------------------------|-------|