

MLFB-bestelgegevens

6SL3203-0CE23-8AA0



Afbeelding soortgelijk

Opdrachtnummer van de klant :

Siemens-opdracht-nr. :

Offerte-nr. :

Opmerking :

Item-nr. :

Comm.-nr. :

Project :

### Nominale gegevens

#### Ingang

Aantal fasen	3 AC
Netspanning	380 ... 480 V

#### Uitgang

Nominale stroom	47,0 A
-----------------	--------

### Mechanische gegevens

#### Afmetingen

Breedte	190,0 mm (7,5 in)
Hoogte	220,0 mm (8,7 in)
Diepte	91,0 mm (3,6 in)
Veiligheidsklasse	IP20 / UL open type
Nettogewicht	7,8 kg (17,2 lb)

### Aansluitingen

#### Netzijdig

Uitvoering	schroefklem
------------	-------------

#### Aan lastzijde

Uitvoering	schroefklemmen
------------	----------------

Diameter van de aansluiting	16,00 mm <sup>2</sup> (6 AWG)
-----------------------------	-------------------------------

#### PE-aansluiting

Uitvoering	M5 x 10, onderlegplaatje, veering
------------	-----------------------------------

### Normen

Conformiteit met normen	cURus
-------------------------	-------