

MLFB-bestelgegevens

6SL3203-0CJ28-6AA0



Afbeelding soortgelijk

Opdrachtnummer van de klant :

Siemens-opdracht-nr. :

Offerte-nr. :

Opmerking :

Item-nr. :

Comm.-nr. :

Project :

Nominale gegevens

Ingang

Aantal fasen	3 AC
Netspanning	380 ... 480 V

Uitgang

Nominale stroom	95,0 A
-----------------	--------

Mechanische gegevens

Afmetingen

Breedte	275,0 mm (10,8 in)
Hoogte	577,0 mm (22,7 in)
Diepte	94,0 mm (3,7 in)
Veiligheidsklasse	IP20 / UL open type
Nettogewicht	19,0 kg (41,9 lb)

Aansluitingen

Netzijdig

Uitvoering	schroefklem
------------	-------------

Aan lastzijde

Uitvoering	Kabel
Diameter van de aansluiting	35,00 mm ² (2 AWG)
Lengtes van leidingen	0,70 m (2,30 ft)

PE-aansluiting

Uitvoering	Schroef M8
------------	------------

Normen

Conformiteit met normen	cURus
-------------------------	-------