

SETRON, cylindrical fuse holder, 8x32 mm, 3-pole, In: 20 A, Un
AC: 400 V



Versie

productmerksnaam	SETRON
productbenaming	cilindrische smeltpatroonhouder

Algemene technische gegevens

aantal polen	3
bouwgrootte van de smeltpatroon	8x32 mm

Voedingsspanning

stroom / bij AC / nominale waarde	20 A
bedrijfsspanning	
• bij AC / nominale waarde	400 V
beschermingsklasse IP	IP20

Mechanical Design

hoogte	81 mm
breedte	54 mm
diepte	64 mm
nettogewicht	194 g

Certificaten

referentiemarkering

- volgens EN 61346-2
- volgens IEC 81346-2:2009

F

F

Declaration of Conformity



EG-Konf.

Verdere informatie

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/nl/nl/Catalog/product?mlfb=3NW7333>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/nl/ps/3NW7333>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW7333

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





