

MLFB-bestelgegevens

6SE6400-3CC00-6AD3



Afbeelding soortgelijk

Opdrachtnummer van de klant :

Siemens-opdracht-nr. :

Offerte-nr. :

Opmerking :

Item-nr. :

Comm.-nr. :

Project :

Nominale gegevens

Ingang

Aantal fasen	3 AC
Netspanning	200 ... 480 V

Uitgang

Nominale stroom	4,8 A
-----------------	-------

Mechanische gegevens

Afmetingen

Breedte	75,5 mm (3,0 in)
Hoogte	200,0 mm (7,9 in)
Diepte	50,0 mm (2,0 in)
Veiligheidsklasse	IP20 / UL open type
Nettogewicht	1,4 kg (3,1 lb)

Aansluitingen

Netzijdig

Uitvoering	schroefklem
Diameter van de aansluiting	1,00 ... 2,50 mm ² (18 ... 14 AWG)

Aan lastzijde

Uitvoering	pigtail
Diameter van de aansluiting	1,50 mm ² (16 AWG)
Lengtes van leidingen	0,37 m (1,21 ft)

PE-aansluiting

Uitvoering	Steunbout M5
------------	--------------

Normen

Conformiteit met normen	cURus
-------------------------	-------