

MLFB-bestelgegevens

6SE6400-3CC01-0AB3



Afbeelding soortgelijk

Opdrachtnummer van de klant :

Siemens-opdracht-nr. :

Offerte-nr. :

Opmerking :

Item-nr. :

Comm.-nr. :

Project :

### Nominale gegevens

#### Ingang

Aantal fasen	1 AC
Netspanning	200 ... 240 V

#### Uitgang

Nominale stroom	8,1 A
-----------------	-------

### Mechanische gegevens

#### Afmetingen

Breedte	75,5 mm (3,0 in)
Hoogte	200,0 mm (7,9 in)
Diepte	50,0 mm (2,0 in)
Veiligheidsklasse	IP20 / UL open type
Nettogewicht	1,3 kg (2,9 lb)

### Aansluitingen

#### Netzijdig

Uitvoering	schroefklem
Diameter van de aansluiting	1,00 ... 2,50 mm <sup>2</sup> (18 ... 14 AWG)

#### Aan lastzijde

Uitvoering	pigtail
Diameter van de aansluiting	1,50 mm <sup>2</sup> (16 AWG)
Lengtes van leidingen	0,39 m (1,28 ft)

#### PE-aansluiting

Uitvoering	Steunbout M5
------------	--------------

### Normen

Conformiteit met normen	cURus
-------------------------	-------