

MLFB-bestelgegevens

6SE6400-3CC03-5CB3



Afbeelding soortgelijk

Opdrachtnummer van de klant :

Siemens-opdracht-nr. :

Offerte-nr. :

Opmerking :

Item-nr. :

Comm.-nr. :

Project :

### Nominale gegevens

#### Ingang

Aantal fasen	1 AC
Netspanning	200 ... 240 V

#### Uitgang

Nominale stroom	29,5 A
-----------------	--------

### Mechanische gegevens

#### Afmetingen

Breedte	185,0 mm (7,3 in)
Hoogte	245,0 mm (9,7 in)
Diepte	50,0 mm (2,0 in)
Veiligheidsklasse	IP20 / UL open type
Nettogewicht	3,0 kg (6,7 lb)

### Aansluitingen

#### Netzijdig

Uitvoering	schroefklem
Diameter van de aansluiting	2,50 ... 10,00 mm <sup>2</sup> (14 ... 8 AWG)

#### Aan lastzijde

Uitvoering	pigtail
Diameter van de aansluiting	8,00 mm <sup>2</sup> (10 AWG)
Lengtes van leidingen	0,49 m (1,61 ft)

#### PE-aansluiting

Uitvoering	Steunbout M5
------------	--------------

### Normen

Conformiteit met normen	cURus
-------------------------	-------