

MLFB-bestelgegevens

6SE6400-3TC00-4AD2



Afbeelding soortgelijk

Opdrachtnummer van de klant :

Siemens-opdracht-nr. :

Offerte-nr. :

Opmerking :

Item-nr. :

Comm.-nr. :

Project :

Nominale gegevens

Nominale spanning 380,00 ... 480,00 V

Nominale stroom 4,00 A

Verliesvermogen 0,005 kW

Mechanische gegevens

Breedte 75,5 mm (2,97 in)

Hoogte 200,0 mm (7,87 in)

Diepte 110,0 mm (4,33 in)

Veiligheidsklasse IP20 / UL open type

Nettogewicht 1,90 kg (4,19 lb)

Aansluitingen

Vermogensaansluiting Power Module

Uitvoering pigtail

Lengte 0,35 m

Vermogensaansluiting motor

Uitvoering schroefklemmen

Diameter van de aansluiting 2,50 mm²

Motorleidinglengte, max.

3 AC 380 V -10 % ... 400 V

Geïsoleerd 150 m

Niet-geïsoleerd 225 m

3 AC 401 V ... 480 V +10 %

Geïsoleerd 100 m

Niet-geïsoleerd 150 m

PE-aansluiting

Uitvoering Steunbout M5