


MLFB-bestelgegevens

6SE6400-3TC07-5ED0



Afbeelding soortgelijk

Opdrachtnummer van de klant :

Siemens-opdracht-nr. :

Offerte-nr. :

Opmerking :

Item-nr. :

Comm.-nr. :

Project :

### Nominale gegevens

Nominale spanning 380,00 ... 480,00 V

Nominale stroom 90,00 A

Verliesvermogen 0,277 kW

### Mechanische gegevens

Breedte 270,0 mm (10,63 in)

Hoogte 248,0 mm (9,76 in)

Diepte 188,0 mm (7,40 in)

Veiligheidsklasse IP00

Nettogewicht 26,70 kg (58,86 lb)

### Aansluitingen

#### Vermogensaansluiting Power Module

Uitvoering vlakaansluiting voor kabelschoen M6

#### Vermogensaansluiting motor

Uitvoering vlakaansluiting voor kabelschoen M6

#### Motorleidinglengte, max.

##### 3 AC 380 V -10 % ... 400 V

Geïsoleerd 200 m

Niet-geïsoleerd 300 m

##### 3 AC 401 V ... 480 V +10 %

Geïsoleerd 200 m

Niet-geïsoleerd 300 m

#### PE-aansluiting

Uitvoering Schroef M6