


MLFB-bestelgegevens

6SE6400-3TC14-5FD0



Afbeelding soortgelijk

Opdrachtnummer van de klant :

Siemens-opdracht-nr. :

Offerte-nr. :

Opmerking :

Item-nr. :

Comm.-nr. :

Project :

Nominale gegevens

Nominale spanning 380,00 ... 480,00 V

Nominale stroom 178,00 A

Verliesvermogen 0,469 kW

Mechanische gegevens

Breedte 357,0 mm (14,06 in)

Hoogte 321,0 mm (12,64 in)

Diepte 221,0 mm (8,70 in)

Veiligheidsklasse IP00

Nettogewicht 56,80 kg (125,22 lb)

Aansluitingen

Vermogensaansluiting Power Module

Uitvoering vlakaansluiting voor kabelschoen M8

Vermogensaansluiting motor

Uitvoering vlakaansluiting voor kabelschoen M8

Motorleidinglengte, max.

3 AC 380 V -10 % ... 400 V

Geïsoleerd 200 m

Niet-geïsoleerd 300 m

3 AC 401 V ... 480 V +10 %

Geïsoleerd 200 m

Niet-geïsoleerd 300 m

PE-aansluiting

Uitvoering Schroef M8