

MLFB-bestelgegevens

6SE6400-3TD00-4AD0



Afbeelding soortgelijk

Opdrachtnummer van de klant :

Siemens-opdracht-nr. :

Offerte-nr. :

Opmerking :

Item-nr. :

Comm.-nr. :

Project :

Nominale gegevens

Aantal fasen	3 AC
Netspanning	380 ... 480 V
Nominale stroom	4,5 A

Mechanische gegevens

Veiligheidsklasse	IP20 / UL open type
Nettogewicht	5,20 kg
Breedte	110,0 mm
Hoogte	300,0 mm
Diepte	75,5 mm

Aansluitingen

Vermogensaansluiting Power Module

Uitvoering	pigtail
------------	---------

Vermogensaansluiting motor

Uitvoering	schroefklemmen
------------	----------------

Diameter van de aansluiting	2,50 mm ²
-----------------------------	----------------------

Motorleidinglengte, max.

Geïsoleerd	200 m
------------	-------

Niet-geïsoleerd	300 m
-----------------	-------

PE-aansluiting

Uitvoering	Steunbout M5
------------	--------------

Normen

Conformiteit met normen	cURus
-------------------------	-------