

MLFB-bestelgegevens

6SE6400-4BC05-0AA0



Afbeelding soortgelijk

Opdrachtnummer van de klant :

Siemens-opdracht-nr. :

Offerte-nr. :

Opmerking :

Item-nr. :

Comm.-nr. :

Project :

Nominale gegevens

Tussencircuitspanning, max.	DC 450,0 V
Toegekend vermogen Pdb	0,050 kW
Toegekend vermogen, max.	1,00 kW

Algemene tech. Gegevens

Weerstand	180 Ω
-----------	--------------

Mechanische gegevens

Veiligheidsklasse	IP20 / UL open type
Nettogewicht	1,00 kg (2,20 lb)
Breedte	72,0 mm (2,83 in)
Hoogte	230,0 mm (9,06 in)
Diepte	43,5 mm (1,71 in)

Aansluitingen

Vermogensaansluiting

Uitvoering	Pigtail
Lengte	0,55 m

PE-aansluiting

Uitvoering	Pigtail
Uitvoering op de behuizing	Steunbout M4

Thermoschakelaar

Uitvoering	Opener
------------	--------

Diameter van de aansluiting	2,50 mm ²
-----------------------------	----------------------