

Cooling unit Roof mounting Cooling capacity 1150 W 230V AC
RAL7035 401x 415x 567 mm (BxHxD) Internal circuit IP54 External
circuit IP34

Versie	
productmerknaam	SIVACON
productbenaming	Koelapparaat
uitvoering van het product	dakopbouw
uitvoering van de temperatuurregeling	Elektronische thermostaat
uitvoering van het schakelkastkoeltoestel	lucht/lucht
Algemene technische gegevens	
A-gewogen geluidsdruk niveau / maximaal	65 dB
bedrijfsdruk / maximaal toelaatbaar	25 bar
temperatuur	
<ul style="list-style-type: none"> van het interne koelcircuit 	20 ... 46 °C
<ul style="list-style-type: none"> van het externe koelcircuit / minimaal 	20 °C
type spanning / van de bedrijfsspanning	AC
bedrijfsspanning	
<ul style="list-style-type: none"> bij AC / bij 50 Hz / nominale waarde / maximaal 	230 V
<ul style="list-style-type: none"> bij AC / bij 60 Hz / nominale waarde / maximaal 	230 V
Elektriciteit	
aanloopstroom	11 A
Hoofd-circuit	
bedrijfsstroom	
<ul style="list-style-type: none"> van de smeltpatroon / nominale waarde 	6 A
<ul style="list-style-type: none"> voor motor / maximale nominale waarde 	3,2 A
Verschijning	
RAL-kleurnummer	RAL 7035
Product Details	
productbestanddeel	
<ul style="list-style-type: none"> verwarming 	Geen
<ul style="list-style-type: none"> thermostaat 	Ja
Aansluitingen	
uitvoering van de elektrische aansluiting	Stekker 4-polig
Mechanical Design	
hoogte	415 mm

breedte	401 mm
diepte	567 mm
inbouwplaats	dakopbouw
nettogewicht	40 kg
materiaal	staal
temperatuur / van het externe koelcircuit	20 ... 50 °C

Certificaten

referentiemarkering

- volgens EN 61346-2
- volgens IEC 81346-2:2009

E

E

General Product Approval

Declaration of Conformity



Verdere informatie

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/nl/nl/Catalog/product?mlfb=8MR6423-5DE12>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/nl/ps/8MR6423-5DE12>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MR6423-5DE12

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>