

Hulprelais, 22E, DIN EN 50011, 2 NO + 2 NC, Klikbevestiging DC-bediening met diode (Schindler) DC 21,5V



Figure similar

productbenaming	hulpcontactor
producttypebenaming	3TH2
bouwgrootte van de contactor	0
beschermingsklasse IP aan voorzijde	IP20
referentiemarkering volgens DIN 40719 uitgebreid volgens IEC 204-2 volgens IEC 750	K
referentiemarkering volgens IEC 81346-2:2009	K
referentiemarkering volgens EN 61346-2	K
type spanning van de stuurspanning	DC
stuurspanning bij DC	
• nominale waarde	21,5 V
uitvoering van de overspanningsbegrenzing	met diode
aantal verbreekcontacten voor hulpcontacten	2
• vertraagd schakelend	0
• nalopend schakelend	0
• overlappend schakelend	0
aantal maakcontacten voor hulpcontacten	2
• vertraagd schakelend	0

• voorlopend schakelend	0
• overlappend schakelend	0
aantal wisselcontacten voor hulpcontacten	0
kencijfer en kenletter voor schakelelementen	22 E
bedrijfsstroom bij AC-15	
• bij 230 V nominale waarde	4 A
• bij 400 V nominale waarde	3 A
bevestigingswijze	schroef- en klikmontage op DIN-rail 35 mm conform DIN EN 50022
hoogte	48 mm
breedte	45 mm
diepte	68 mm
uitvoering van de elektrische aansluiting voor hulp- en stuurstroomcircuit	schroefaansluiting
B10-waarde bij hoge oproepfrequentie volgens SN 31920	400 000; bij 0,3 x Ie
T1-waarde voor Proof-Test-interval of gebruiksduur volgens IEC 61508	20 y
aanrakingsbescherming tegen elektrische schok	contactbeveiliging

Verdere informatie

Informatie- en downloadcenter (catalogi, brochures,...)

www.siemens.com/sirius/catalogs

Industry Mall (online-bestelsysteem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/nl/nl/Catalog/product?mlfb=3TH2022-0GU4>

CAX-online-generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TH2022-0GU4>

Service&Support (handboeken, gebruiksaanwijzingen, certificaten, prestatiegrafieken, FAQ's,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/nl/ps/3TH2022-0GU4>

Fotodatabank (productfoto's, 2D-maatschetsen, 3D-modellen, apparaatschakelschema's, EPLAN macro's, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TH2022-0GU4&lang=en

Karakteristiek: Uitschakel , I^{2t}, Kapstroom

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TH2022-0GU4/char>

Meer grafieken (bijvoorbeeld Elektrische levensduur, Schakelfrequentie)

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3TH2022-0GU4&objecttype=14&gridview=view1>

Laatste wijziging:

13-09-2019