

Hulprelais, 22E, DIN EN 50011, 2 NO + 2 NC platte steekaansluiting  
AC-bediening AC 120V 60Hz/AC 110V 50Hz



Figure similar

<b>productbenaming</b>	hulpcontactor
<b>producttypebenaming</b>	3TH2
<b>bouwgrootte van de contactor</b>	0
<b>beschermingsklasse IP aan voorzijde</b>	IP00
<b>referentiemarkering volgens DIN 40719 uitgebreid volgens IEC 204-2 volgens IEC 750</b>	K
<b>referentiemarkering volgens IEC 81346-2:2009</b>	K
<b>referentiemarkering volgens EN 61346-2</b>	K
<b>type spanning van de stuurspanning</b>	AC
<b>stuurspanning bij AC</b>	
• bij 50 Hz nominale waarde	110 V
• bij 60 Hz nominale waarde	120 V
<b>stuurspanningsfrequentie</b>	
• 1 nominale waarde	50 Hz
• 2 nominale waarde	60 Hz
<b>aantal verbreekcontacten voor hulpcontacten</b>	2
• vertraagd schakelend	0
• nalopend schakelend	0

• overlappend schakelend	0
<b>aantal maakcontacten voor hulpcontacten</b>	2
• vertraagd schakelend	0
• voorlopend schakelend	0
• overlappend schakelend	0
aantal wisselcontacten voor hulpcontacten	0
<b>kencijfer en kenletter voor schakelelementen</b>	22 E
<b>bedrijfsstroom bij AC-15</b>	
• bij 230 V nominale waarde	4 A
• bij 400 V nominale waarde	3 A
<b>bevestigingswijze</b>	schroef- en klikmontage op DIN-rail 35 mm conform DIN EN 50022
<b>hoogte</b>	48 mm
<b>breedte</b>	45 mm
<b>diepte</b>	64,5 mm
uitvoering van de elektrische aansluiting voor hulp- en stuurstroomcircuit	vlakke steekaansluiting 2x 2,8 mm
B10-waarde bij hoge oproepfrequentie volgens SN 31920	400 000; bij 0,3 x Ie
<b>T1-waarde voor Proof-Test-interval of gebruiksduur volgens IEC 61508</b>	20 y
<b>aanrakingsbescherming tegen elektrische schok</b>	contactbeveiliging

#### Verdere informatie

**Informatie- en downloadcenter (catalogi, brochures,...)**

[www.siemens.com/sirius/catalogs](http://www.siemens.com/sirius/catalogs)

**Industry Mall (online-bestelsysteem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/nl/nl/Catalog/product?mlfb=3TH2022-1AK6>

**CAX-online-generator**

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TH2022-1AK6>

**Service&Support (handboeken, gebruiksaanwijzingen, certificaten, prestatiegrafieken, FAQ's,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/nl/ps/3TH2022-1AK6>

**Fotodatabank (productfoto's, 2D-maatschetsen, 3D-modellen, apparaatschakelschema's, EPLAN macro's, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3TH2022-1AK6&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TH2022-1AK6&lang=en)

**Karakteristiek: Uitschakel , I<sup>2t</sup>, Kapstroom**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TH2022-1AK6/char>

**Meer grafieken (bijvoorbeeld Elektrische levensduur, Schakelfrequentie)**

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3TH2022-1AK6&objecttype=14&gridview=view1>

**Laatste wijziging:**

13-09-2019