

Steekrelais, 3 wisselcontacten Relais met LED 28 mm, DC 24 V



|   |              |
|---|--------------|
| productmerknaam   | SIRIUS       |
| productbenaming   | Steekrelais  |
| producttypebenaming   | LZX          |
| <b>Algemene technische gegevens</b>                                   |              |
| opgenomen werkelijk vermogen  | 1 200 mW     |
| procentuele afvallende spanning met betrekking tot de ingangsspanning | 10 %         |
| schokbestendigheid  | 10g / 11 ms  |
| • volgens IEC 60068-2-27  |              |
| schakelgedrag   | monostabiel  |
| uitvoering van de schakelfunctie                                      | omschakelaar |
| uitvoering van de schakelfunctie geforceerde geleiding                | Geen         |
| mechanische levensduur (schakelcycli)                                 | 20 000 000   |
| • typisch   |              |
| elektrische levensduur (schakelcycli)                                 | 300 000      |
| • bij AC-15 bij 230 V typisch   |              |
| thermische stroom   | 10 A         |

|  |   |
|--|---|
| referentiemarkering volgens DIN 40719 uitgebreid volgens IEC 204-2 volgens IEC 750 | K |
| referentiemarkering volgens IEC 81346-2:2009                                       | K |
| referentiemarkering volgens EN 61346-2   | K |

### Stuurstroomkring/ aansturing

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| <b>stuurspanning bij DC</b>                                     |                                      |
| • nominale waarde   | 24 V                                 |
| <b>arbeidsbereikfactor stuurspanning nominale waarde bij DC</b> |                                      |
| • beginwaarde   | 0,9                                  |
| • eindwaarde  | 1,4                                  |
| <b>uitvoering van de relaisaandrijving</b>                      | aan een elektrische pool aangesloten |
| <b>productbestanddeel steeksokkel</b>                           | Geen                                 |

### Hulpstroomkring

|  |               |
|--|---------------|
| <b>aard van het schakelcontact</b>                 | wisselcontact |
| <b>materiaal van de schakelcontacten</b>           | AgNi 90/10    |
| <b>aantal verbreekcontacten voor hulpcontacten</b> | 0             |
| <b>aantal maakcontacten voor hulpcontacten</b>     | 0             |
| <b>aantal wisselcontacten</b>                      |               |
| • voor hulpcontacten                               | 3             |

### Hoofdstroomkring

|                      |    |
|----------------------|----|
| <b>type spanning</b> | DC |
|----------------------|----|

### Aansluitingen/ klemmen

|                       |      |
|-----------------------|------|
| <b>productfunctie</b> |      |
| • afneembare klem     | Geen |

### Inbouw/ bevestiging/ afmetingen

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| <b>inbouwpositie</b>     | willekeurig   |
| <b>bevestigingswijze</b> | houdermontage |
| <b>hoogte</b>            | 36,5 mm       |
| <b>breedte</b>           | 35,5 mm       |
| <b>diepte</b>            | 69 mm         |

### Approbaties/ certificaten

|                          |                           |                   |
|--------------------------|---------------------------|-------------------|
| General Product Approval | Declaration of Conformity | Marine / Shipping |
|--------------------------|---------------------------|-------------------|



[Miscellaneous](#)



**other**

[Confirmation](#)

**Verdere informatie**

**Informatie- en downloadcenter (catalogi, brochures,...)**

[www.siemens.com/sirius/catalogs](http://www.siemens.com/sirius/catalogs)

**Industry Mall (online-bestelsysteem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/nl/nl/Catalog/product?mlfb=LZX:MT323024>

**CAX-online-generator**

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=LZX:MT323024>

**Service&Support (handboeken, gebruiksaanwijzingen, certificaten, prestatiegrafieken, FAQ's,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/nl/ps/LZX:MT323024>

**Fotodatabank (productfoto's, 2D-maatschetsen, 3D-modellen, apparaatschakelschema's, EPLAN macro's, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=LZX:MT323024&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=LZX:MT323024&lang=en)

**Laatste wijziging:**

13-09-2019