

LV HRC fuse element, NH2, In: 400 A, gG, Un AC: 400 V, Combined indicator, insulated Grip lugs



Versie	
productmerknaam	SETRON
productbenaming	Mespatroon
uitvoering van het product	met mescontacten
uitvoering van de verklikker	Combimelder
uitvoering van het schakelcontact	corrosievrij, verzilverd
uitvoering van de smeltpatroon	Mespatroon
Algemene technische gegevens	
bouwgrootte van het beveiligingssysteem / volgens EN 60269-1	NH2
bedrijfsklasse van de smeltpatroon	gG
Vermogensschakelaar / basistype	3NA6
montagewijze	geïsoleerde trekoren
type spanning	AC
stroom / bij AC / nominale waarde	400 A
voedingsspanning	400 V
• bij AC / nominale waarde	
Beschermingsklasse	

beschermingsklasse IP	IP20, met aangesloten geleiders
-----------------------	---------------------------------

### Schakelvermogen

schakelvermogen stroom	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• volgens IEC 60947-2 / nominale waarde</li> </ul>	120 kA

### Losbandigheid

vermogensverlies [W]	29 W
vermogensverlies [W] / bij nominale waarde stroom / bij AC / bij warme bedrijfstoestand / per pool	29 W

### Elektriciteit

Nominaal stroom In / IEC, DIN/VDE / bij 40 Cel	380 A
--	-------

### Mechanical Design

breedte	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• van de behuizing</li> </ul>	57,8 mm
inbouwpositie	willekeurig, bij voorkeur verticaal
nettogewicht	655 g

### Eisen aan de omgeving

omgevingstemperatuur	-5 ... +40 °C
<ul style="list-style-type: none"> <li>• tijdens opslag</li> </ul>	Luchtvochtigheid 90 % bij 20 °C
milieucategorie	-20 tot +50 bij 95 % relatieve luchtvochtigheid

### Certificaten

referentiemarkering	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• volgens EN 61346-2</li> </ul>	F
<ul style="list-style-type: none"> <li>• volgens IEC 81346-2:2009</li> </ul>	F

General Product Approval	Test Certificates	Shipping Approval	other
--------------------------	-------------------	-------------------	-------



VDE

[Special Test Certificate](#)

[Miscellaneous](#)



GL

[Miscellaneous](#)

### Verdere informatie

**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (Online ordering system)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/nl/nl/Catalog/product?mlfb=3NA6260-4>

**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**



<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/nl/ps/3NA6260-4>

**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NA6260-4](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NA6260-4)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>



1

-F1



2