

Koppelrelais in Industriële behuizing 3 wisselcontacten hardverguld
 Combispanning AC/DC 24 V en 110-120 V Veerkleembeveiliging



Figure similar

productmerknaam	SIRIUS
productbenaming	Koppelrelais in de industriebehuizing
producttypebenaming	3RS18

Algemene technische gegevens	
beschermingsklasse IP	IP20
schakelgedrag	monostabiel
referentiemarkering volgens DIN 40719 uitgebreid volgens IEC 204-2 volgens IEC 750	K
referentiemarkering volgens IEC 81346-2:2009	K
referentiemarkering volgens EN 61346-2	K
stuurspanning 1 bij AC	
<ul style="list-style-type: none"> • bij 50 Hz nominale waarde • bij 50 Hz • bij 60 Hz nominale waarde • bij 60 Hz 	24 V 110 ... 120 V 24 V 110 ... 120 V
stuurspanning 1	
<ul style="list-style-type: none"> • bij DC nominale waarde 	24 V

uitvoering van de relisaandrijving	aan een elektrische pool aangesloten
productbestanddeel steeksokkel	Geen

Hulpstroomkring

aantal verbreekcontacten voor hulpcontacten	0
aantal maakcontacten voor hulpcontacten	0
aantal wisselcontacten	
• voor hulpcontacten	3

Hoofdstroomkring

type spanning	AC/DC
---------------	-------

Uitgangen

stroombelastbaarheid van het uitgangsrelais bij AC-15	
• bij 250 V bij 50/60 Hz	3 A
stroombelastbaarheid van het uitgangsrelais bij DC-13	
• bij 24 V	1 A
• bij 125 V	0,2 A

Aansluitingen/ klemmen

uitvoering van de elektrische aansluiting	veerklemaansluiting
---	---------------------

Inbouw/ bevestiging/ afmetingen

bevestigingswijze	schroef- en klikbevestiging op 35 mm DIN-rail
hoogte	103 mm
breedte	22,5 mm
diepte	91 mm

Approbaties/ certificaten

General Product Approval	Declaration of Conformity
--------------------------	---------------------------



[Miscellaneous](#)

Test Certificates	other
-------------------	-------

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

Verdere informatie

Informatie- en downloadcenter (catalogi, brochures,...)
www.siemens.com/sirius/catalogs

Industry Mall (online-bestelsysteem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/nl/nl/Catalog/product?mlfb=3RS1800-2HQ01>

CAX-online-generator


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RS1800-2HQ01>

Service&Support (handboeken, gebruiksaanwijzingen, certificaten, prestatiegrafieken, FAQ's,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/nl/ps/3RS1800-2HQ01>

Fotodatabank (productfoto's, 2D-maatschetsen, 3D-modellen, apparaatschakelschema's, EPLAN macro's, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RS1800-2HQ01&lang=en



Laatste wijziging:

04-09-2019