



Afbeelding soortgelijk

MLFB-bestelgegevens

6SE6400-4BD16-5CA0

Opdrachtnummer van de klant :

Siemens-opdracht-nr. :

Offerte-nr. :

Opmerking :

Item-nr. :

Comm.-nr. :

Project :

Nominale gegevens

Tussencircuitspanning, max.	DC 900,0 V
Toegekend vermogen Pdb	0,650 kW
Toegekend vermogen, max.	13,00 kW

Algemene tech. Gegevens

Weerstand	56 Ω
-----------	------

Mechanische gegevens

Veiligheidsklasse	IP20 / UL open type
Nettogewicht	3,80 kg (8,38 lb)
Breedte	185,0 mm (7,28 in)
Hoogte	285,0 mm (11,22 in)
Diepte	150,0 mm (5,91 in)

Aansluitingen

Vermogensaansluiting

Uitvoering	Pigtail
Lengte	0,91 m

PE-aansluiting

Uitvoering	Pigtail
Uitvoering op de behuizing	Steunbout M5

Thermoschakelaar

Uitvoering	Opener
------------	--------

Diameter van de aansluiting	2,50 mm ²
-----------------------------	----------------------