



Afbeelding soortgelijk

MLFB-bestelgegevens

6SE6400-4BD22-2EA1

Opdrachtnummer van de klant :

Siemens-opdracht-nr. :

Offerte-nr. :

Opmerking :

Item-nr. :

Comm.-nr. :

Project :

Nominale gegevens

Tussencircuitspanning, max. DC 900,0 V

Toegekend vermogen Pdb 2,200 kW

Toegekend vermogen, max. 44,00 kW

Algemene tech. Gegevens

Weerstand 15 Ω

Mechanische gegevens

Veiligheidsklasse IP20 / UL open type

Nettogewicht 11,00 kg (24,25 lb)

Breedte 326,0 mm (12,83 in)

Hoogte 301,0 mm (11,85 in)

Diepte 484,0 mm (19,06 in)

Aansluitingen

Vermogensaansluiting

Uitvoering Schroefbout M6

Diameter van de aansluiting 16,00 mm²

PE-aansluiting

Uitvoering Schroefbout M6

Uitvoering op de behuizing Schroefbout M6

Thermoschakelaar

Uitvoering Opener

Diameter van de aansluiting 2,50 mm²